

# PEROXAN CND-50 WN-A


## Peroxyester / Polymerisation

### Beschreibung

Cumylperoxyneodecanoat

50%, Wässrige Emulsion in Wasser und Methanol

PEROXAN CND-50 WN-A wird für die (Co)Polymerisation von Vinylchlorid und Vinylidenchlorid verwendet.



Molmasse (aktive Substanz):

**306.4**

CAS-Nr. (aktive Substanz):

**26748-47-0**

### Technische Daten

Aussehen:

**weiße Emulsion**

Peroxidgehalt:

**ca. 50%**

Aktivsauerstoffgehalt:

**ca. 2.61%**

Dichte bei -20°C:

**1 g/cm<sup>3</sup>**

### Halbwertszeit

in Chlorbenzol:

t <sub>1/2</sub>	10h	1h	1min
bei	<b>38°C</b>	<b>56°C</b>	<b>91°C</b>

### Lagerung

Maximale Lagertemperatur (Ts max):

**-15°C**

Minimale Lagertemperatur (Ts min):

**-25°C** um Gefrieren zu verhindern

Lagerstabilität ab Datum der Anlieferung:

**3 Monate**

### Mögliche Gefahren

Organische Peroxide sind mehr oder weniger stabile Verbindungen, die sich unter Wärmeeinfluss zersetzen. Um Qualitätsverluste während der Lagerung zu vermeiden, darf die maximale Lagertemperatur nicht überschritten werden. Ist eine minimale Lagertemperatur angegeben, darf diese nicht unterschritten werden, da sonst unerwünschte Reaktionen wie Kristallisation oder Phasenseparation drohen.

### Sicherheitsrelevante Daten

SADT:

10°C

SADT im IBC:

0°C

Notfalltemperatur:

0°C

Notfalltemperatur im IBC:

-5°C

Kontrolltemperatur:

-10°C

Kontrolltemperatur im IBC:

-15°C

Die SADT (Self Accelerating Decomposition Temperature) ist die Temperatur, bei deren Überschreiten die Gefahr einer selbstbeschleunigenden Zersetzung besteht.

Die Notfalltemperatur ist von der SADT abgeleitet. Es ist die Temperatur, bei deren Erreichen Notfallmaßnahmen ergriffen werden müssen. Die Kontrolltemperatur ist die maximale Temperatur, bei der das Produkt sicher transportiert werden kann.

# PEROXAN CND-50 WN-A

## Peroxyester / Polymerisation

---

### Anwendung

Polymerisation von Vinylchlorid:

PEROXAN CND-50 WN-A kann verwendet werden zur Polymerisation und Copolymerisation von Vinylchlorid. Gründe, eine Peroxid-Emulsion auf Wasserbasis zu verwenden statt lösemittelhaltiger Peroxide:

- erhöhte Sicherheit
- einfache Anwendung (pumpbar) in "geschlossener Reaktortechnologie"
- einfaches Verdünnen mit Wasser

Temperaturbereich: 40 bis 65°C

Dosierung: 0,05 bis 0,15 phr

Weitere Anwendungen:

PEROXAN CND-50 WN-A kann auch für die (Co)Polymerisation von Vinylidenchlorid eingesetzt werden.

### Verpackung

**25kg Kanister**

**1100kg IBC**

Lieferungen von PEROXAN CND-50 WN-A in einem 1,25m<sup>3</sup> Edelstahl-IBC sind in vielen Ländern möglich.

### Hauptzerfallsprodukte

**2-Phenylisopropanol, Isomere von Neononan, Kohlendioxid**

### Sicherheit und Handhabung

Informationen, u. a. zur sicheren Lagerung und Handhabung von PEROXAN CND-50 WN-A finden Sie im Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben dort sind unbedingt zu beachten und sorgfältig nachzuprüfen, bevor Sie sich für das Produkt entscheiden. Das Sicherheitsdatenblatt ist unter [www.pergan.com](http://www.pergan.com) als Download erhältlich oder kann direkt bei Pergan angefordert werden.

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen können wir jedoch keinerlei Haftung übernehmen. Eigene Nachprüfungen sind daher zu empfehlen, auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter. Der Käufer muss sich im voraus z. B. durch Tests vergewissern, dass das Produkt für seinen Verwendungszweck geeignet ist.