


PEROXAN PO-30

Peroxyester / Polymerisation

Beschreibung

tert-Butyl peroxy-2-ethylhexanoat
30%, Lösung in geruchslosem Testbenzin
PEROXAN PO-30 wird verwendet für die (Co)Polymerisation von Ethylen.



Molmasse (aktive Substanz): **216.3**
CAS-Nr. (aktive Substanz): **3006-82-4**

Technische Daten

Aussehen: **klare Flüssigkeit**
Peroxidgehalt: **ca. 30%**
Aktivsauerstoffgehalt: **ca. 2.18%**
Dichte bei 20°C: **0.78 g/cm³**

Halbwertszeit

in Chlorbenzol:

t _{1/2}	10h	1h	1min
bei	72°C	91°C	131°C

Lagerung

Maximale Lagertemperatur (Ts max): **15°C**
Lagerstabilität ab Datum der Anlieferung: **3 Monate**

Mögliche Gefahren

Organische Peroxide sind mehr oder weniger stabile Verbindungen, die sich unter Wärmeeinfluss zersetzen. Um Qualitätsverluste während der Lagerung zu vermeiden, darf die maximale Lagertemperatur nicht überschritten werden. Ist eine minimale Lagertemperatur angegeben, darf diese nicht unterschritten werden, da sonst unerwünschte Reaktionen wie Kristallisation oder Phasenseparation drohen.

Sicherheitsrelevante Daten

SADT:	50°C	SADT im IBC:	40°C
Notfalltemperatur:	45°C	Notfalltemperatur im IBC:	35°C
Kontrolltemperatur:	40°C	Kontrolltemperatur im IBC:	30°C

Die SADT (Self Accelerating Decomposition Temperature) ist die Temperatur, bei deren Überschreiten die Gefahr einer selbstbeschleunigenden Zersetzung besteht.

Die Notfalltemperatur ist von der SADT abgeleitet. Es ist die Temperatur, bei deren Erreichen Notfallmaßnahmen ergriffen werden müssen. Die Kontrolltemperatur ist die maximale Temperatur, bei der das Produkt sicher transportiert werden kann.

PEROXAN PO-30

Peroxyester / Polymerisation

Anwendung	<p>Polymerisation von Ethylen: PEROXAN PO-30 wird für die Hochdruck-Polymerisation von Ethylen sowohl im Autoklav- als auch im Rohrverfahren verwendet. PEROXAN PO wird häufig mit anderen Peroxiden variierender Aktivität kombiniert.</p> <p>Temperaturbereich: 180 bis 230°C Starttemperatur bei 2300 bar: 188°C</p>
Verpackung	<p>20kg Kanister 900kg IBC</p>
Hauptzerfallsprodukte	<p>Lieferungen von PEROXAN PO-30 in einem 1,25 m³ Edelstahl-IBC sind in vielen Ländern möglich. 3-tert-Butoxyheptan, Heptan, Kohlendioxid, tert-Butanol</p>
Sicherheit und Handhabung	<p>Informationen, u. a. zur sicheren Lagerung und Handhabung von PEROXAN PO-30 finden Sie im Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben dort sind unbedingt zu beachten und sorgfältig nachzuprüfen, bevor Sie sich für das Produkt entscheiden. Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.pergan.com als Download erhältlich oder kann direkt bei Pergan angefordert werden.</p>

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen können wir jedoch keinerlei Haftung übernehmen. Eigene Nachprüfungen sind daher zu empfehlen, auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter. Der Käufer muss sich im voraus z. B. durch Tests vergewissern, dass das Produkt für seinen Verwendungszweck geeignet ist.